



増粘剤

Emacol R-530E

1) 概要

極少量 (0.5 ~ 2.0%) を添加する事で、
バインダー、低ターペンレジューサー、ノンターペンレジューサーの
粘度を増粘することができます。
増粘後の安定性、捺染適正に優れ、シャープな絵柄を得る事が可能です。

2) 性状

	Emacol R-530E	
外観	淡褐色ペースト	
組成	アクリル系コポリマー	
乾燥残分	76.0±1.0%	
密度 (g / c m ³)	1.10±0.05	
pH	6.5±0.5	

3) 使用方法

各種バインダーに 0.5 ~ 2.0% 添加して使用。

4) 留意事項

- ・有機酸、電解質との併用はできません。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

Recommended Parameters



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯



5) 使用例 -1 レジューサー

	低ターペン レジューサー	ノンターペン レジューサー
水	69.0	93.5
乾燥遅効剤 EG	3.0	3.0
尿素	～ 0.5	～ 0.5
Emacol R530E	0.5 ～ 1.0	1.0 ～ 1.5
Emacol R600E	2.0	2.0
ターペン	～ 25.0	0
合計	100.0	100.0

※水の一部を樹脂エマルジョン (Matsuminsol MR30-1 等) に置き換えると
インスタントバインダーが作成できます。

使用例 -2 ソフトバインダー

Matsuminsol 716	25.0
水	39.5
乾燥遅効剤 EG	4.0
尿素	0.5
Emacol R530E	1.0
Emacol R600E	1.0
プリントゲン C-0912	4.0
ターペン	25.0
合計	100.0

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
 (075)594-5611 (075)501-8106
 msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

